

Тапа QSPC18

Специф. Номер: 537533

FESTO

за затваряне на отвори на вентили или затварящи плочи.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	10
Operating pressure complete temperature range	0.9 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	5 g
Пневматичен извод 1	Cartridge 18 mm
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
информация за материала на тапата	PA подсилен
информация за материала на разделителния елемент	Стомана
Information on materials, O-ring	NBR