



Филтър-регулатор LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI

Специф. Номер: 537644
Продукт излизащ от производство

FESTO

Изходящо налягане max. 7 bar, без манометър, филтър 5μ.
Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 μm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор без манометър
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	G1/8 подготвен
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Стандартен номинален дебит	≥ 1,000 l/min
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	200 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с проходен отвор с носач по избор:
Извод за манометър	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	PA-усилен
Material bowl	PC