



Елемент за подготовка на въздух FRC-1/4-DB-7-MINI

Специф. Номер: 537654
Продукт излизащ от производство

FESTO

Комбинация филтър-регулатор на налягане-омастител, тах. изходящо налягане 7 bar, 40 µm филтър. С манометър и с директно управляем регулатор на налягане.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2027. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Ширина	88 mm
Серия	DB
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор-омастител
Степен на филтрация	40 µm
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	с манометър
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Стандартен номинален дебит	>= 650 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-] инертен газ
разрешени масла	Festo специално масло в опаковка от 1-литър Означение за поръчка: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Обхват на вискозитета 32mm ² /s при 40°C ISO-клас VG 32 по ISO 3448
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:-] инертен газ
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	300 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с проходен отвор с носач по избор:

Белег	Стойност
Извод за манометър	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	РА-усилен
Material bowl	PC