



Рефлекционен сензор SOEG-RT-M5-NS-K-L

Специф. Номер: 537680
Продукт излизащ от производство

FESTO

кръгъл.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2020. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	оптоелектронен
Измервателен метод	Дифузен рефлекционен сензор
Тип на светлината	инфрочервен
Работна зона	50 mm
Температура на околната среда	0 ... 55 °C
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Превключващ на светло
Макс. честота на превключване	250 Hz
Макс. ток на изхода	100 mA
Пад на напрежение	≤ 2 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	20 %
Ток на празен ход	15 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел 3-жилен
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Размер	M5x0,5
Тип на закрепване	с контрагайка
Въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	35 g
Material housing	високолегирана стомана, неръждаема
Material of union nut	високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	0 ... 55 °C
Клас на защита	IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение