

# Вакуумметър FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

Специф. Номер: 537812

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер на манометъра	40
Позиция на извода	Задна страна, централно
Според стандарта	DIN EN 837-1
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Обхват на показание [bar]	-1 ... 0 bar
Обхват на показание	-30 ... 0 inHg
Скала	Двойна скала bar (външно) inch hg (витрешно) / psi (вътрешно)
Работно налягане	-1 ... 0 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Фактор продължително натоварване	0.75
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	81 g
Клас на точност на измерването	2,5
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Пневматичен извод	G1/8
Material of threaded plug	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	ABS
Material screen	PMMA