

Линеен модул HMP-16- -В-

Специф. Номер: 537940
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ход | 50 ... 320 mm |
| Диаметър на буталото | 16 mm |
| Принцип на работа на задвижващия модул | хомот |
| Демпфериране | Демпфер, мека характеристика |
| Монтажна позиция | по избор |
| Направляваща | Търкаляща направляваща |
| Конструкция | Направляваща Кинематика с хомот Бутало Бутален прът |
| Макс. брой междинни позиции | 1 |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Тип на демпфера | YSRW-8-14 |
| Варианти | Спирачка на буталния прът Издърпващ |
| Работно налягане | 4 ... 8 bar |
| Макс. скорост, ход напред | ≤ 0.8 m/s |
| Макс. скорост, ход назад | ≤ 0.8 m/s |
| Макс. време за ход | $\leq 1,000$ ms |
| Повтаряемост | $\pm 0,01$ mm 0.01 mm |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Ниво на звуково налягане | 62 dB(A) |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Дължина на демпфериране | 14 mm |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 104 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 121 N |
| Интервал на смазване за направляващите | 5,000 km |
| Сервизен интервал, демпфер | 10 Mio SP |
| Движеща се маса при 0 mm ход | 900 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 88 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 2,100 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 28 g |
| Алтернативни изводи | виж чертеж на продукта |
| Тип на закрепване | по избор: |

| Белег | Стойност |
|---|--------------------------------|
| Пневматичен извод | PK-3 PK-4 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на капака | Алуминий елоксиран |
| Информация за материала на уплътненията | NBR PUR |
| Информация за материала, челна плоча | Алуминий елоксиран |
| Информация за материала, направляваща тръба | Валцована стомана екраниран |
| Информация за материала на корпуса | Алуминий елоксиран |