


Електронен модул VMPA2-FB-EMG-4

Специф. Номер: 537984

FESTO

за вентилен остров MPA-S с fieldbus присъединяване за 4 бобини,
електрически изолиран.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диагностика	Понижено напрежение, вентили
Макс. брой места за вентили	2
Максимален брой бобини	4
Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение	23 mA
Вътрешна консумация на ток при работно напрежение	8 mA
Номинален издърпващ ток за бобина	99 mA до 24 ms
Номинален ток при пад на тока	18 mA след 24 ms
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	20 g
Material housing	POM
Материал-забележка	RoHS konform