


Присъединителна плоча VMPA2-FB-AP-2-1

Специф. Номер: 538000

FESTO

за вентилен остров MPA-S.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Ширина	43 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	21 mm
Макс. брой места за вентили	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	185 g
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка