


# Управляващ шибър VHER-AH-M04E-G14-LD

Специф. Номер: 538186

FESTO

метално изпълнение, с проверка на положението на ръчния лост,  
4/3 пътна вентилна функция основно положение обезвъздушено,  
обезвъздушаване настрани.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	4/3 обезвъздушен
Тип на задействане	ръчно
Стандартен номинален дебит	1,150 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Конструкция	Въртящ шибър
Номинален размер	8 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	твърд
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Свобода на застъпване	Да
Signal status display	с принадлежности
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Момент на задействане	2.8 Nm
Тегло на продукта	560 g
Тип на закрепване	по избор: За челен монтаж на табло с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка