



Управляващ шибър VHER-VH-M04C-G18-UD

Специф. Номер: 538193

FESTO

в пластмасово изпълнение, с проверка на позицията на положението на ръчния лост, функция на 4/3-пътния вентил в основно положение затворено, блокируемо в три положения на лоста, изход отдолу.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	4/3 затворен
Тип на задействане	ръчно
Стандартен номинален дебит	800 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Конструкция	Въртящ шибър
Номинален размер	6 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Заклучване на задействането	с принадлежности, със заклъчване
Принцип на уплътняване	твърд
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Свобода на застъпване	Да
Signal status display	с принадлежности
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Момент на задействане	1.1 Nm
Тегло на продукта	125 g
Тип на закрепване	по избор: За челен монтаж на табло с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	PA-усилен