

Бобина MSFW-230AC-KX-M-EX

Специф. Номер: 538216

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Възможни дължини на кабела от 1 до 99m.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Min. Време	10 ms
Продължителност на включване	100%
Характеристика на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, Напрежение 4,2 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 5 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
ATEX-Категория газ	II 2G
Ex-взриво защита газ	Ex mb II T5
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита прах	Ex tD A21 IP65 T95°C
Explosion protection certification outside the EU	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Ex-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Отдел издаващ сертификати	РТВ 03 ATEX 2098 X
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 40 °C
Тегло на продукта	170 g
Електрически извод	Кабел
Дължина на кабела	< 85 m
Номинално сечение на прводника	0.75 mm ²
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала, бобина	Алуминий Епоксидна смола Мед Стомана
Информация за материала, намотка	Мед