

# Свързващ кабел NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Специф. Номер: 538225

FESTO

За multi-pin присъединяване към вентилен остров VTUB, със Sub-D куплунг, 25-pin.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	4-40 UNC-2B
Тегло на продукта	490 g
Електрическо свързване 1	Конектор sub-D, 25 пинов
Електрическо свързване 2	отворен край, 25-жила
Номинално работно напрежение DC	24 V
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Мин. радиус на огъване на кабела	105 mm
Диаметър на кабела	10.5 mm
Структура на кабела	20x0,25+5x0,34
Клас на защита	IP65 IP67 в монтирано състояние
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 50 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material of union nut	PA
Material seals	TPE-O