

Свързващ кабел NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Специф. Номер: 538226

FESTO

За multi-pin присъединяване към вентилен остров VTUB, със Sub-D куплунг, 25-pin.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---------------------------------------|
| Тип на закрепване | 4-40 UNC-2B |
| Тегло на продукта | 910 g |
| Електрическо свързване 1 | Конектор sub-D, 25 пинов |
| Електрическо свързване 2 | отворен край, 25-жила |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Дължина на кабела | 5 m |
| Свойства на проводниците | Стандарт |
| Мин. радиус на огъване на кабела | 105 mm |
| Диаметър на кабела | 10.5 mm |
| Структура на кабела | 20x0,25+5x0,34 |
| Клас на защита | IP65 IP67 в монтирано състояние |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 50 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | PBT |
| Material of union nut | PA |
| Material seals | TPE-O |