



Модул КЕС-25-S

Специф. Номер: 538244

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Тип на затягане с посока на действие	двустранно Затягане чрез пружина, освобождаване чрез сгъстен въздух
Предпазна функция	Stopping a linear movement
Ниво на техническите характеристики (PL)	Kat. 1, PLC
Работно налягане	3.8 ... 8 bar
Максимално допустимо налягане на изпитване	10 bar
Минимално налягане на освобождаване	3.8 bar
Цилиндричен материал за затягане	25 mm
Разрешение	IFA
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за машини
Отдел издаващ сертификати	IFA 0404021
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Статична задържаща сила	8,000 N
Тегло на продукта	15,600 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба с принадлежности
Release connection, clamping unit	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	високолегирана стомана
Material housing	Алуминиева сплав
Material clamp jaws	Инструментална стомана
Material piston	Алуминиева сплав