


Шлаух PUN-E-10x1,25-SW-300

Специф. Номер: 538463

FESTO

за QS-съединители, изключително гъвкав, устойчив на хидролиза, разрешен за употреба в хранителната индустрия.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	10 mm
радиус на огъване според дебита	60 mm
Вътрешен диаметър	7.5 mm
Мин. радиус на огъване	26 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:]
Разрешение за хранителната промишленост	FDA 2002/72/EG
Температура на околната среда	-35 ... 50 °C
Тегло на продукта според дължината	0.044 kg/m
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)