


Кондензоотделител PWEA-AP-3D

Специф. Номер: 538678

FESTO

за външен монтаж, с независимо електрическо управление.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Ръчно задействане	избутващ
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	външен, електрически, автоматичен
Измервателна величина	Ниво
Разпределителна функция	затворен 3/2 моностабилен
Елементи за управление	Клавиатура с тест бутон
Индикация за готовност	LED
Индикация за работно състояние	LED
Работно налягане	0.8 ... 16 bar
Алармен изход	Контактен тип
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинален капацитет, кондензоотделител	2 W
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	1 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 по IEC 60529 III
Температура на околната среда	1 ... 60 °C
Тегло на продукта	700 g
Електрически извод	Щекер M12x1 5-пинов кръгла форма
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Извод за кондензоотделител	PK-8
Пневматичен извод	G1/2
Информация за материала, съд за конденса	Алуминиева сплав
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на корпуса	Пластмаса