


Кондензоотделител PWEA-AC-7A

Специф. Номер: 538680

FESTO

за външен монтаж, с независимо електрическо управление.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Ръчно задействане	избутващ
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	външен, електрически, автоматичен
Измервателна величина	Ниво
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Елементи за управление	Клавиатура с тест бутон
Индикация за готовност	LED
Индикация за работно състояние	LED
Работно налягане	0.8 ... 16 bar
Алармен изход	Контактен тип
Номинално работно напрежение, AC	230 V
Номинален капацитет, кондензоотделител	2 VA
Мрежова честота	50 ... 60 Hz
Разрешение	C-Tick
КС mark	КС-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	1 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 по IEC 60529 III
Температура на околната среда	1 ... 60 °C
Тегло на продукта	700 g
Електрически извод	Винтова клема
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Извод за кондензоотделител	PK-8
Пневматичен извод	G1/2
Material of condensate reservoir	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Пластмаса