

Включващ разпределител MS6N-EE-3/8-V230-S-Z

Специф. Номер: 538776

FESTO

електрически, с шумозаглушител, посока на протичане отрядно наляво



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Функция-изходящ въздух | недроселируем |
| Тип на задействане | електрически |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | с фиксация избутващ |
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Тип управление | директно |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | вътрешно |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабиленI |
| Индикатор за превключена позиция | с принадлежности |
| Работно налягане | 4 ... 10 bar |
| b-стойност | 0.5 |
| C-стойност | 22 l/sbar |
| Стандартен номинален дебит | 5,500 l/min |
| Характеристика на бобината | 230V AC |
| Работна среда | Съгстен въздух |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 0.816 g |
| Електрически извод | Щекер квадратна форма Форма C по DIN 43650 |
| Тип на закрепване | с принадлежности по избор: Последователен монтаж |
| Пневматичен извод 1 | NPT3/8-18 |
| Пневматичен извод 2 | NPT3/8-18 |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |