


Входно-изходен модул CP-A04-M12-CL

Специф. Номер: 538790
Продукт излизащ от производство

с 4 изхода.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за Ех-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
ATEX-Категория газ	II 3G
ATEX-Категория прах	II 3D
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ех-взриво защита газ	Ex ec IIC T6 Gc X
Ех-взриво защита прах	Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X
Ех-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C