

Направляваща ос FDG-63- -ZR-RF

Специф. Номер: 538793

FESTO



Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	63
Ход	1 ... 5,000 mm
Резерв на хода	244 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Ролково водене
Конструкция	Направляваща
Макс. Ускорение	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Макс. скорост	$\leq 10 \text{ m/s}$
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Равнинни инерционни моменти 2. степен Ix	16,640E+03 mm ⁴
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	5,997E+03 mm ⁴
Макс. сила Fy	600 N
Макс. сила Fz	600 N
Макс. момент Mx	65 Nm
Сила на преместване	5 ... 30 N
Допълнително тегло на 10 mm ход	138.4 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Material cover cap	PA
Material guide rail	Стомана
Material of guide component	Стомана
Material housing	Алуминий елоксиран