

Multipol CPV10-VI-P4-M7-C


Специф. Номер: 538808

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за вентилен остров CPV.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| Сертификация за взривозащитеност извън ЕС | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| Отдел издаващ сертификати | IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| ATEX-Категория газ | II 2G |
| ATEX-Категория прах | II 2D |
| Ex-взриво защита газ | Ex eb IIC Gb |
| Ex-взриво защита прах | Ex tb IIIC Db |
| Ex-температура на околната среда | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 320 g |
| Материал-забележка | RoHS konform Без халоген Free of copper |
| Material seals | NBR |
| Material plate | Алуминиева сплав |