



Пилотен тръбопровод KES-MC-1-SUB-15-10

Специф. Номер: 538921
Продукт излизащ от производство

FESTO

за I/O-свързване с произволно управление.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2020. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	15
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	15
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	18
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	15
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 40 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 75 mm
Диаметър на кабела	10 mm
Структура на кабела	18x0,34 ширмован
Номинално сечение на проводника	0.34 mm ²
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Клас на защита	IP54
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение