

# Шейна FKC-40

Специф. Номер: 538962

FESTO

за линейно задвижване DGC-G.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                         |
|---|----------------------------------|
| Размер  | 40                               |
| радиално отклонение +/-   | 2.5 mm                           |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                              | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Температура на околната среда                                   | -10 ... 60 °C                    |
| Краткотрайно тах. Допустимо натоварване в посока на силата +/-  | 3,000 N                          |
| Продължително тах. Допустимо натоварване в посока на силата +/- | 1,400 N                          |
| Тегло на продукта   | 180.2 g                          |
| Материал-забележка  | RoHS konform                     |
| Material joint  | PA-усилен                        |
| Material on ball stud   | високолегирана стомана           |
| Material plate  | Алуминиева сплав                 |