


# Checkbox CHB-C-F

Специф. Номер: 539076

FESTO

Компактна конструкция



## Информационен лист

Белег	Стойност
Броячна функция	Да
Клас на защита	IP64
Извод за енкодер	по RS 485 спецификация
Изходи	Правилна част, правилно ориентирана Правилна част, неправилно ориентирана некоректна част Управление на конвейра Транспортна лента управление/standby “Warning” status message Error output Броячът е достигнат PLC_Power
Входове	Build-up sensor 1 Build-up sensor 2 Camera - Enable External error Counter Reset Външен старт Външен сензор Key disable Type Select 0 Type Select 1
Мах. Брой различни ориентации за тип памет	8
Мах. брой типове памет	16
Избор на количество	CheckKon software
Обхват на броене	1 - 2 Mrd.
Вътрешен предпазител	8 A предпазител
Електропнно ограничение на изходите	700 mA
Мах. Общ ток на извода за PLC	1 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при изходи без товар	750 mA
Допустими колебания на напрежението	+/- 15 %
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Условия на околната среда	сух Екраниране срещу външни светлинни източници Най-чистия възможен околнен въздух
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	2,500 g
Резолюция на камерата	4/100 mm
Време за експозиция	128 ... 1,024 µs
работно отстояние	95 ... 99 mm
зрително поле	42 - 45 mm
Диагностичен интерфейс	RS232-интерфейс

Белег	Стойност
	115 Кбауд M12x1 4-пинов
Материал-забележка	Без мед и PTFE