



# Филтър-шумозаглушител LFU-3/8

Специф. Номер: 539133

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	G3/8
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	1 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Работно налягане	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Дебит към атмосферата	≥ 4,700 l/min
Работна среда	Състен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
намаляване на шума	Намаляване с 40 dB
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	78 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	190 g
Пневматичен извод	G3/8
Material housing	PP