


Въртящ разпределител GF-1/8-2

Специф. Номер: 539287

FESTO

въртящ се разпределител, 2 отделни вх. / изх. канала.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	6 mm
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Стандартен номинален дебит 1.1-2.1	720 l/min
Стандартен номинален дебит 1.1-2.2	1,050 l/min
Макс. обороти	300 1/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Use 5 µm filter when operating with water Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform