


# Въртящ разпределител GF-1/8-M5

Специф. Номер: 539290

FESTO

разпределителен блок с 1 вход и 4 изхода.  
Силата на закрепване зависи от пусковата височина.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4.1 mm
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Стандартен дебит 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Стандартен дебит 1-2.X отворен (6->0)	2,250 l/min
Макс. обороти	3,000 1/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Use 5 µm filter when operating with water Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Макс. въртящ момент на затягане	1.95 Nm
Номинален притегателен въртящ момент	1.22 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	M5
Материал-забележка	RoHS konform