



Краен изключвател SMT-8F-PS-24V-K0,3-M5D

Специф. Номер: 539493

FESTO

електрически, безконтактен, PNP, за цилиндри с канал за датчици 8,
монтаж отгоре, със щекер M5.



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Превключващ изход	PNP/NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	100 mA
Дължина на кабела	0.3 m
Електрически извод	Кабел със щекер M5x0,5
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Според стандарта	DIN EN 60947-5-2
Конструкция	за T-канал
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	Да
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за изключване	7 ms $x \leq 11 \text{ ms}$
Време на включване	0.5 ms
Индуктивна предпазна верига	интегриран
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Остатъчен ток	0.1 mA
Остатъчна пулсация	10 %
Пад на напрежение	1.8 V
Устойчивост на претоварване	наличен
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Разрешение	с UL us - Listed (OL) C-Tick
Въртящ момент на затягане	0.6 Nm
Мин. радиус на огъване на кабела	30 mm
Тегло на продукта	10 g
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Изходящ извод	аксиално
Тип на кабела	LiFY11Y
Тип на закрепване	затегнат в T-канал
Цвят на корпуса	черен
Цвят на кабелната обвивка	сив
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)

Белег	Стойност
Информация за материала на корпуса	РА
Информация за материала, изолираща втулка	PVC
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Месинг позлатен