



# Краен изключвател SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D

Специф. Номер: 539495

FESTO

електрически, безконтактен, PNP, за цилиндри с канал за датчици  
10, монтаж отгоре, със щекер M5.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за кръгъл жлеб
Според стандарта	DIN EN 60947-5-2
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Превключващ изход	PNP/NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	0.5 ms
Време за изключване	0.5 ms
Макс. ток на изхода	200 mA
Макс. превключвателна способност DC	6 W
Пад на напрежение	2 V
Индуктивна предпазна верига	интегриран
Остатъчен ток	0.01 mA
Устойчивост на късо съединение	Да
Устойчивост на претоварване	наличен
обхват на работното напрежение DC	5 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел със щекер M5x0,5
Изходящ извод	аксиално
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг позлатен
Дължина на кабела	0.3 m
Цвят на кабелната обвивка	сив
Тип на кабела	LiFY11Y
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR
Информация за материала, изолираща втулка	PVC
Мин. радиус на огъване на кабела	24 mm
Тип на закрепване	затегнат в кръгъл канал
Въртящ момент на затягане	0.4 Nm
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	5 g
Цвят на корпуса	черен
Информация за материала на корпуса	PA

Белег	Стойност
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67