


Свързващ кабел NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Специф. Номер: 539510

FESTO

за датчици за положение на цилиндри, трасмитери на позиция,
датчици за налягане, датчици за дебит, оптични и индуктивни датчици.



Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
обхват на работното напрежение AC	30 V
обхват на работното напрежение DC	30 V
Допустим товарен ток	1.7 A
Степен на замърсяване	3
Клас на защита	IP65 IP67
Макс. момент на затягане, доза	0.3 Nm
максимално допустим момент при затягане	0.3 Nm
Мин. радиус на огъване на кабела	30 mm
Електрически извод	4-пинов / 3-пинов M5x0,5 / M8x1 Щекер прав / доза права
Структура на кабела	3 x 0,14 mm ²
Диаметър на кабела	2.9 mm
Дължина на кабела	1 m
Тип на кабела	LiFY11Y
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Тип на закрепване	с гайки с холендрова гайка
Цвят на корпуса	черен
Цвят на кабелната обвивка	сив
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PU)
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг позлатен