


# Регулатор на налягане LR-1/8-DB-7-MINI

Специф. Номер: 539681

FESTO

директно управляем регулатор, работно налягане до 7 bar, с манометър.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Регулатор на налягане с манометър
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Стандартен номинален дебит	≥ 800 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:~:]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	150 g
Тип на закрепване	по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж с проходен отвор с носач
Извод за манометър	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR
информация за материала на бутона за настройка	POM
Информация за материала на корпуса	PA-усилен