



Филтър-регулатор LFR-1/8-DB-7-5M-MINI

Специф. Номер: 539687

FESTO

Изходящо налягане max. 7 bar, с манометър, филтър 5μ.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Размер | Mini |
| Ширина | 44 mm |
| Серия | DB |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 5 μm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Филтър-регулатор с манометър |
| Регулираща функция | с вторично обезвъздушаване с възвратен поток |
| Манометър | с манометър |
| Работно налягане | 1.5 ... 10 bar |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 7 bar |
| Макс. хистерезис на налягането | 0.5 bar |
| Стандартен номинален дебит | >= 500 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 1 |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 200 g |
| Тип на закрепване | по избор: Последователен монтаж с проходен отвор с носач |
| Извод за манометър | G1/8 |
| Пневматичен извод 1 | G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| информация за материала на бутона за настройка | POM |
| Информация за материала на филтъра | PE |
| Информация за материала на корпуса | PA-усилен |
| Информация за материала на чашата | PC |