


# Съединител MSSD-C-M16

Специф. Номер: 539709

FESTO

за магнетвентили и бобини, схема на разположение на отворите по  
DIN EN 175 301, тип А.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Честота на свързване	50
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	38 g
Електрически извод	3-пинов Щекер под ъгъл Plug pattern type A to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803 квадратна форма
Съединител за кабела	M16
Допустим диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Напречно сечение на извода	1.5 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Material seals	HNBR