


Съединител MSSD-E-M12

Специф. Номер: 539711

FESTO

за магнетVENTИЛИ и БОБИНИ, схема на разположение на отворите на
JMEH, MEH- и MOEH-VENTИЛИ.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Честота на свързване	50
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M3
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	11 g
Електрическо свързване 1	Ъглов конектор, квадратен дизайн, 3 - пинов, тип C
Електрическо свързване 2	Винтова клемма
обхват на работното напрежение DC	0 ... 300 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	6 A
Съединител за кабела	M12
Допустим диаметър на кабела	4 ... 6 mm
Напречно сечение на извода	0.75 mm ²
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PA-усилен
Цвят на корпуса	черен
Material seals	HNBR