


Съединител MSSD-EB-M12

Специф. Номер: 539712

FESTO

за магнетвентили и бобини, схема на разположение на отворите по
DIN EN 175 301, тип C.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Честота на свързване	50
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	11 g
Електрически извод	3-пинов Щекер под ъгъл Plug pattern type C to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803 квадратна форма
Съединител за кабела	M12
Допустим диаметър на кабела	4 ... 6 mm
Напречно сечение на извода	1.5 mm ²
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-40 ... 125 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-усилен
Material seals	HNBR