


# Присъединителен блок CPASC1-PRS-2-5-M5-MP

Специф. Номер: 539898  
Продукт излизащ от производство

FESTO

For valve terminal CPA-SC.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	10.5 mm
Разделяне на зони на налягане	1 и 3 и 5
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	2
Идентификация на местата за вентили	Табелка
Работно налягане	10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Ниво на звуково налягане	85 dB(A)
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Тегло на продукта	430 g
Интерфейс за вентили, електрически	3-пинов
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с шина
Извод, пилот 12/14	M5
Извод към атмосфера	M5
Извод, пилот 82	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	M5
Пневматичен извод 5	G1/8
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева сплав елоксиран