



# Регулираща плоча VABF-S4-1-R5C2-C-10

Специф. Номер: 540170

FESTO

за вентилни острови VTSA и VTSA-F, присъединяване по 15407-2,  
до макс.10 bar.



## Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	26 mm
Според стандарта	ISO 15407-2
Монтажна позиция	по избор
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
избор на манометър	възможен
Operating pressure MPa	1 MPa
Работно налягане	10 bar
обхват на регулиране на налягането MPa	0.05 ... 0.85 MPa
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 8.5 bar
обхват на налягането psi	7.25 ... 123.25 psi
Входно налягане 1	0.5 ... 10 bar
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Управляващ флуид	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	692 g
вид на закрепване височина на свързване	като свързваща плоча като единична присъединителна плоча
Извод за манометър	със задържаща скоба
Material control panel	PA
Material regulator housing	Алуминиева отливка