



Вертикална захранваща плоча VABF-S4-2-P1A3-G18

Специф. Номер: 540173

FESTO

за вентилен остров VTSA и VTSA-F, присъединяване по 15407-2, за монтаж между основата и разпределителя.



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	18 mm
Според стандарта	ISO 15407-2
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	1 MPa
Работно налягане	10 bar
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	140 g
вид на закрепване височина на свързване	като свързваща плоча като единична присъединителна плоча
Material housing	Алуминиева отливка