



Fieldbus адаптер FBA-CO-SUB-9-M12

Специф. Номер: 540324

FESTO

за свързване към CANopen или Device Net.



Информационен лист

Белег	Стойност
Протокол	CANopen DeviceNet
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	9
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	6
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	2x screw 4-40 UNC-2A
Електрическа връзка 1, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	M12x1, A-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	5
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	5
Номинално работно напрежение DC	24 V
Дължина на кабела	0.1 m
Диаметър на кабела	6.3 mm
Структура на кабела	4x0,34 ширмован
Номинално сечение на прводника	0.34 mm ²
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)