

Демпфер YSRW-DGC-8

Специф. Номер: 540344

FESTO

за линейно задвижване DGC-G.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Демпфериране	саморегулираща мека характеристика
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	2 m/s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material piston rod	високолегирана стомана