

Демпфер YSRW-DGC-25-KF

Специф. Номер: 540349

FESTO

за линейно задвижване DGC и DGCI.



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер | 25 |
| Демпфериране | саморегулираща мека характеристика |
| Монтажна позиция | по избор |
| Отчитане на позицията | без |
| Макс. скорост на удара | 3 m/s |
| Принцип на действие | еднодействащ натискащ |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Тип на закрепване | с контрагайка |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material piston rod | високолегирана стомана |