



# Въртящо задвижване DRQD-16-180-PPVJ-A-AL-FW

Специф. Номер: 540456

FESTO

за разпознаване на позицията, с регулируеми амортизатори и предавка със зъбни колела поемаща хлабините. Захранване със съгъстен въздух от ляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	-20 ... 6 deg
Ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Демпфериране	Пневматично демпфериране, регулируемо
Монтажна позиция	по избор
Конструктивен строеж	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	1 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	3 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	филтриран съгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Въртящ момент при 6 bar	1.6 Nm
Допустим инерционен момент	0.0005 kgm <sup>2</sup>
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба по избор:
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на задвижващия вал	Термично обработена стомана
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TRF-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий