

# Задвижване със сферичен кран VZPR-BPD-22-R38R

Специф. Номер: 540527

FESTO

състоящ се от пневматично въртящо задвижване DAPS, комбиниран с 2/2 сферичен кран VAPB в изпълнение от легирана стомана.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран Въртящо задвижване
Тип на задействане	електрически пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	CNOMO с вътрешна резба
Свързване на арматура	Rp3/8
Индикатор за превключена позиция	Посока на завъртане = Посока на протичане
Номинален диаметър DN	12
работно налягане на задвижка на сферичен кран	1 ... 8.4 bar
Номинално налягане на арматурата	63
Температура на средата	-20 ... 150 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Разрешение за хранителната промишленост	Не
Тегло на продукта	1,200 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	3