


# Система компактна камера SVOI-M-R1B

Специф. Номер: 541395

FESTO

За възприемане и визуализиране на бързи движения, интегрирана оптика.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Резолюция на сензорите	640 x 480 Pixel (VGA)
закрепване на лещата	интегрирана оптика
зрително поле	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
Ширина	45 mm
Височина	45 mm
Дължина	83.7 mm
Макс. остатъчен ток	1,5 A на 24 V-изходи
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при изходи без товар	120 mA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Условия на околната среда	Ширмовка против екстремни външни влияния Най-чистия възможен околнен въздух
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Разрешение	C-Tick с UL us - Recognized (OL)
Тегло на продукта	184 g
Време за експозиция	40 µs ... 1,000 ms
Размер на картината (пълна картина)	185 fps
Тип на сензорите	монохромен
работно отстояние	22 ... 1,000 mm
Ethernet, скорост на предаване на данните	100 Mbit/s
Ethernet, поддържани протоколи	TCP/IP
Ethernet, присъединителен щекер	Щекер M12
Ethernet, Bus-интерфейс	IEEE802.3U (100BaseT)
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на капака	ABS подсилен със стъкленни влакна
Информация за материала на корпуса	Алуминий елоксиран