



T-съединител NEDU-M8D3-M12T4

Специф. Номер: 541597

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Честота на свързване	500
обхват на работното напрежение AC	60 V
обхват на работното напрежение DC	60 V
Номинално работно напрежение, AC	60 V
Номинално работно напрежение DC	60 V
Допустим товарен ток	4 A
Клас на корозионна устойчивост KVK	2
Температура на складиране	-25 ... 85 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Мах. Въртящ момент на затягане	0,3 Nm при M8 0,5 Nm при M12
Тегло на продукта	16.9 g
Електрически извод	по EN 60947-5-2 Щекер / доза M12x1 / M8x1 4-пинов / 3-пинов
Тип на закрепване	за завиване
Цвят на корпуса	черен
Информация за материала холендровата гайка	Месинг хромиран никелиран
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	TPЕ-U(PU)-подсилен
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг позлатен