


# Бобина VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Специф. Номер: 541666

FESTO

Cable with insulating conduit connection, 120 V AC/60 Hz and  
110 V AC/50-60 Hz



## Информационен лист

Белег	Стойност
Характеристика на бобината	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 12.5 VA, holding power 7.5 VA 120 V AC: 60 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 6.5 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Explosion protection certification outside the EU	NEC 500 Class I, Div. 1
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Дължина на кабела	0.5 m
Материал-забележка	RoHS konform