

# Устойчив шлаух PAN-R-6X1,1-SI

Специф. Номер: 541675

FESTO

външно калиброван, за високи налягания до 20 bar, термоустойчив,  
устойчив на високи механични натоварвания.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	21 mm
Вътрешен диаметър	3.8 mm
Мин. радиус на огъване	16 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.5 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 507.5 psi
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.0174 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	D 62 +/- 3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-A