


Упор KYC-40

Специф. Номер: 541694

FESTO

за линейно задвижване DGC и DGCI.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Фина настройка	15 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	1,525 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material stop screw	Стомана поцинкован
Material stop bracket	Отливка от неръждаема стомана
Material housing	Алуминий елоксиран
Material cap	РОМ
Material clip	високолегирана стомана, неръждаема
Material nut	Стомана поцинкован