

Табло за управление FED-60

Специф. Номер: 541999
Продукт излизащ от производство

FESTO

Дисплей и операторско устройство с LCD графичен дисплей за свързване към PLC системи, с 9 функционални клавиша.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	53 mm
Височина	109 mm
Дължина	149 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	512 kByte
брой на потребителските LEDs	10
брой функционални бутони	9
брой системни бутони	10
часовник реално време	Да
списък на събитията	256
памет за рецепти	16 kByte
аларми	1,024
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой LED системи	4
Дисплей	монохромен LCD със задно осветяване
Размер на индикацията	4 x 20 знака
Васк-уп батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	120x32 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,25 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Тегло на продукта	1,000 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
PC- интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
интерфейс за програмиране	9,6 - 38,4 kBd
PLC - интерфейс	RS232

Белег	Стойност
	Sub-D 15-пинов Щекер
Ethernet-интерфейс	опция, 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.06 или по-висока версия
Explosion protection certification outside the EU	NEC 500 Class I, Div. 2