


# Свързващ кабел NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Специф. Номер: 542129

FESTO

за датчици за положение на цилиндри, трасмитери на позиция,  
датчици за налягане, датчици за дебит, оптични и индуктивни датчици.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101
Монтажна позиция	по избор
Свойства на проводниците	Стандарт
Индикатор за превключена позиция	Не
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-5 ... 70 °C
Мах. въртящ момент на затягане	0,6 Nm при M12x1
Мин. радиус на огъване на кабела	52 mm
Тегло на продукта	26 g
Електрическо свързване 1	Straight socket, M12x1, 5-pin, A-coded
Електрическо свързване 2	Straight plug, M12x1, 4-pin, A-coded
Структура на кабела	4x0,34
Диаметър на кабела	5.2 mm
Дължина на кабела	0.15 m
Номинално сечение на проводника	0.34 mm <sup>2</sup>
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	с щекер с резба с холендрова гайка
Цвят на корпуса	черен
Цвят на кабелната обвивка	сив
Информация за материала холендровата гайка	Цинкова отливка
Информация за материала на уплътненията	FPM
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на винтовете	Цинкова отливка
Информация за материала на щекерните контакти	Доза позлатена Мед-сплав щекер позлатен